

## ●小型卓上フリーズドライ（凍結乾燥機） FD-100e ～-45℃少量サンプル用～



### （概要）

○予備凍結済みのアンプル、マイクロチューブなどに入った少量サンプルを卓上でフリーズドライできます。  
○マイクロチューブホルダー、取付けアダプタを各4個セットにしたお得なセットもご用意しております。

### （特長）

○本体には真空ポンプのオイル交換時期が分かり易い様に、運転時間積算タイマを装備しています。  
○大気導入口に装備した0.2μmのフィルターがリーク時のコンタミネーションを防ぎます。  
○サービスコンセントを使用することで、停電復帰時に真空ポンプは自動復帰しません。停電によって一度融けた試料が突沸して飛散することを防ぎます。



操作部



マイクロプレートやディープウェルをセットできるチャンバーです。試験管用ポートとは独立して使用できます。

### （製品仕様）

トラップ温度	-45℃
除湿量	500ml/回
冷凍機・冷媒	空冷350W・R507A
取り付けポート数	8
使用周囲温度範囲	5～35℃
外寸法 (mm)	250 W × 475 D × 810 H
質量	約36Kg
電源	AC100V 450VA 50/60Hz
販売価格	¥365,000 (税抜)

※性能はAC100V50Hz、室温20℃、設定37℃時の値です。

※別途送料が必要となります。

### （関連商品）

凍結乾燥瓶セット150ml	¥17,600 (税抜)
凍結瓶取付C型アダプタ	¥3,800 (税抜)
マイクロチューブホルダー1.5mL×12タイプ	¥4,800 (税抜)
オイルフィルトレーション付真空ポンプGCD-051XNF	¥348,000 (税抜)
オイルミストトラップOMC-050	¥36,300 (税抜)
真空ホースφ12×30mm 5m	¥36,500 (税抜)

## 株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002  
東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル  
TEL : 0120-700-337  
HP : <http://www.eyelaco.com>