

## ●小型卓上フリーズドライ（凍結乾燥機） FD-100e      ～-45℃少量サンプル用～



### （概要）

- 予備凍結済みのアンプル、マイクロチューブなどに入った少量サンプルを卓上でフリーズドライできます。
- マイクロチューブホルダー、取付けアダプタを各4個セットにしたお得なセットもご用意しております。

### （特長）

- 本体には真空ポンプのオイル交換時期が分かり易い様に、運転時間積算タイマを装備しています。
- 大気導入口に装備した0.2μmのフィルターがリーク時のコンタミネーションを防ぎます。
- サービスコンセントを使用することで、停電復帰時に真空ポンプは自動復帰しません。停電によって一度融けた試料が突沸して飛散することを防ぎます。



操作部



マイクロプレートやディープウェルをセットできるチャンバーです。試験管用ポートとは独立して使用できます。

### （製品仕様）

トラップ温度	-45℃
除湿量	500ml/回
冷凍機・冷媒	空冷350W・R507A
取り付けポート数	8
使用周囲温度範囲	5～35℃
外寸法 (mm)	250 W × 475 D × 810 H
質量	約36Kg
電源	AC100V 450VA 50/60Hz
販売価格 (税込)	¥423,500

※性能はAC100V50Hz、室温20℃、設定37℃時の値です。

※別途送料が必要となります。

### （関連商品）

凍結乾燥瓶セット150ml	¥20,130
凍結瓶取付C型アダプタ	¥4,730
マイクロチューブホルダー1.5mL×12タイプ	¥5,940
オイルフィルトレーション付真空ポンプGCD-051XNF	¥382,800
オイルミストトラップOMC-050	¥39,930
真空ホースφ12×30mm 5m	¥44,450

## 株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002  
東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル  
TEL : 0120-700-337